



MZ204

**Arbeitsstromauslöser für MCB RCBO < 125A 24-48V AC 12-48V DC**

**Technische Eigenschaften**

**Leistung**

Anzugsverbrauch 27 VA

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -25 - 60 °C

**Spannung**

Steuerspannung AC 24 - 48 V

Steuerspannung DC 12 - 48 V

Versorgungsspannungsart AC/DC

Isolationsspannung  $U_i$  4000 V

Bemessungsbetriebsspannung  $U_e$  24 - 48 V

Betriebsspannung bei Dauerbetrieb 12 - 48 V

**Abmessungen**

Höhe 83 mm

Breite 18 mm

Tiefe 68 mm

**Kapazität**

Anzahl Module 1

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform Ja

**Abbildungen | Zeichnungen**

