



MZ204

Arbeitstromauslöser für MCB RCBO < 125A 24-48V AC 12-48V DC

Technische Eigenschaften

Leistung

Anzugsverbrauch	27 VA
-----------------	-------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 60 °C
--------------------	-------------

Spannung

Steuerspannung AC	24 - 48 V
Steuerspannung DC	12 - 48 V
Versorgungsspannungsart	AC/DC
Isolationsspannung Ui	4000 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	24 - 48 V
Betriebsspannung bei Dauerbetrieb	12 - 48 V

Abmessungen

Höhe	83 mm
Breite	18 mm
Tiefe	68 mm

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----

Abbildungen | Zeichnungen

