



VA24NL

Opbouwverdeler volta IP30, 370 x 305 mm, 2 x 12 modulen

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning	400 - 400 V
-------------------	-------------

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Oppervlaktmontage

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	63 A
-----------------	------

Vermogen

Max. vermogensverlies per kast bij $\Delta T=20$ K	15 W
--	------

Samenstelling

Aantal verdelerrijen	2
----------------------	---

Funcies

Met buis invoeren	Ja
-------------------	----

Afmetingen

Hoogte	370 mm
Breedte	305 mm
Diepte	96,50 mm

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	0
-------------------	---

Afmetingen

Aantal breedte-eenheden	24
-------------------------	----

Deksel, deur

Deur/deksel is transparant	Nee
Type kastdeur	Enkele deur

Materiaal

Materiaal	Kunststof
RAL-code	9010
Kleur	Helderwit

Samenstelling

Materiaal montageplaat	Ja
------------------------	----

Materiaal

UV-bestendig	Ja
--------------	----

Veiligheid

Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Slagvastheid IK	IK07
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30
Type slot	Zonder slot
Gloeidraad test	650 °C
Beschermingsklasse met deur	IP30

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----