



WH20140303A



## kallysto 2x Druck-Impulstaster mit Front für Kombination Lichtgrau

### Technische Eigenschaften

#### Elektrischer Strom

|             |      |
|-------------|------|
| Schaltstrom | 10 A |
| Taststrom   | 10 A |

#### Spannung

|              |       |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 230 V |
|--------------|-------|

#### Frequenz

|          |            |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

#### Architektur

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Steuer-/Bedienelement | Zweiteilige Taste |
| Polanzahl             | 1                 |

#### Werkstoff

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Farbe                                                           | Lichtgrau   |
| Glanzgrad                                                       | Matt        |
| Werkstoff                                                       | Duroplast   |
| Oberfläche                                                      | Unbehandelt |
| Transparent                                                     | Nein        |
| Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) | 20 %        |
| Rückwand Innenseite                                             | Matt        |

#### Abmessungen

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Höhe                                              | 60 mm   |
| Breite                                            | 60 mm   |
| Tiefe                                             | 46.0 mm |
| Einbautiefe                                       | 12.0 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen                       | 34.0 mm |
| Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld | 0 mm    |
| Durchmesser                                       | 60.0 mm |

#### Installation, Montage

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Montage auf | Unterputz<br>Aufputz |
|-------------|----------------------|

#### Bedienelemente und Anzeigen

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Kontrollleuchte      | Ohne         |
| Anzahl der Tasten    | 2            |
| Ausführung Taster    | Serientaster |
| Mit Rückmeldekontakt | Nein         |

#### Anschlussmöglichkeiten

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Anschluss-/Steckertyp  | quickconnect |
| Mit Krallenbefestigung | Nein         |

#### Anschluss

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Lampenfassung Typ     | Stecksocket |
| Anschluss-/Steckertyp | Steckklemme |

#### Sicherheit

|                    |      |
|--------------------|------|
| Schutzart IP       | IP20 |
| Stossfestigkeit IK | IK02 |

#### Einsatzbedingungen

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -25-+40 °C |
|--------------------|------------|

#### Zubehör

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
|-----------------------|------|

---

**Texte**

|                    |                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Zentralstücke      | Das verwendete Zentralstück bestimmt die Funktion Schalter oder Taster |
| Aufdruck           | Ohne Aufdruck                                                          |
| Montageart         | Einzel- und Kombinationsmontage                                        |
| Beleuchtung        | Beleuchtbar durch LED Leuchtpatrone                                    |
| Dichtung           | Ohne Dichtung                                                          |
| Schaltart/Variante | Serientaster Wechsler                                                  |
| Anschlussart       | Mit Federzuganschluss                                                  |

---

**Geeignet für**

kallysto Unterputz

---

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| Halogenfrei  | Ja |
| RoHS-konform | Ja |