



WH20140303A

kallysto 2x poussoir Plaque frontal pour combinaison Gris Cl.

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation

10 A

Tension

Tension nominale

250 V

Fréquence

Fréquence

50 - 50 Hz

Architecture

Type d'organe de commande

Touche

Nombre de pôles

2

Matière

Couleur

Gris clair

Finition

Mat

Matière

Duroplast

Traitement de surface

Non traité

Transparent

Non

Dimensions

Hauteur

60 mm

Largeur

60 mm

Profondeur

46 mm

Profondeur de montage

12 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

34 mm

Installation, montage

Montage

Encastré

Commandes et indicateurs

Nombre de touches

2

Type de bouton poussoir

Double bouton-poussoir

Contact d'acquittement

Non

Connectivité

Type de connection / prise

QuickConnect

Sécurité

Indice de protection IP

IP20

Résistance aux chocs IK

IK02

Textes

Inscription

Sans inscription

Type de commutation

Série contact inverseur à bouton-poussoir

Type de raccordement

Avec bornes enfichables QuickConnect

Convient pour

kallysto encastré

Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui