



WH20180400A

**kallysto Interrupt. rotatif S1/1p/0-1-2-1&2/Plaque frontal pour combinais. Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage Encastré

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Matière**

Couleur Ultra blanc

Code RAL 9016

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

**Identification**

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base avec plaque de recouvrement centrale

**Connectivité**

Type de montage Fixation par vis

**Dimensions**

Dimensions 60 x 60 mm

Profondeur de montage 14 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 41 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

**Architecture**

Type d'organe de commande Rotatif

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 25 A

**Textes**

Type de raccordement Avec bornes à vis

Éclairage Sans éclairage (non éclairable)

Type de commutation Schéma interrupteur double 1/1-pôle

**Durabilité**

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui