



WH20180400A

kallysto Interrupt. rotatif S1/1p/0-1-2-1&2/Plaque frontal pour combinais. Blanc

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale	250 - 250 V
Tension nominale	250 V

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Courant électrique

Courant assigné nominal	25 A
-------------------------	------

Dimensions

Dimensions	60 x 60 mm
Profondeur	55 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	41 mm

Matière

Couleur	Ultra blanc
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

Architecture

Type d'organe de commande	Rotatif
---------------------------	---------

Textes

Type de commutation	Schéma interrupteur double 1/1-pôle
Type de raccordement	Avec bornes à vis

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui