



WH20180400H

kallysto face 60x60mm pour: Interrupt. rotatif S1/1 pôle/0-1-2-1&2/ Blanc

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

Type d'organe de commande	Rotatif
---------------------------	---------

##### Matière

Couleur	Ultra blanc
Code RAL	9016
Finition	Mat
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

##### Dimensions

Hauteur	60 mm
Largeur	60 mm

##### Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

##### Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse	Non
--------------------------------------	-----

##### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

##### Textes

Inscription	Avec inscription « 0 - 1+2 - 2 - 1 »
-------------	--------------------------------------

##### Convient pour

kallysto encastré / kallysto montage en saillie
---

##### Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui