



WH20180404A

kallysto Interrupt. rotatif S1/1p/0-1-2-1&2/Plaque frontal pour combin. Anthrac.

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension nominale	250 - 250 V
Tension nominale	250 V

##### Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	25 A
-------------------------	------

##### Dimensions

Dimensions	60 x 60 mm
Profondeur	55 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	41 mm

##### Matière

Couleur	Anthracite
Matière	Duroplast
Traitement de surface	Non traité

##### Architecture

Type d'organe de commande	Rotatif
---------------------------	---------

##### Textes

Type de commutation	Schéma interrupteur double 1/1-pôle
Type de raccordement	Avec bornes à vis

##### Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui