



WH23100209Q

kallysto apparent complet: S1(3+3) 2x lumineux Brun

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage	En saillie
---------	------------

**Tension**

Tension nominale	250 V
------------------	-------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Marron
---------	--------

Code RAL	8014
----------	------

Finition	Mat
----------	-----

Matière	Duroplast
---------	-----------

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

**Identification**

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Elément de base avec habillage complet
--	--

**Connectivité**

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

**Dimensions**

Dimensions	88 x 88 mm
------------	------------

Profondeur des boîtes d'encastrement	0 mm
--------------------------------------	------

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Résistance aux chocs IK	IK04
-------------------------	------

**Architecture**

Type d'organe de commande	Poussoir double
---------------------------	-----------------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

**Textes**

Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
----------------------	--------------------------------------

Éclairage	Avec 2 cartouches lumineuses à LED jaune pour éclairage et commutation de contrôle
Type de commutation	Double interrupteur va-et-vient S1

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----