



14631909

**Tapa jacks AMP bl. polar, mate**

**Características técnicas**

**Conexión**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Tipo de conector/enchufe | Toma modular |
| Número de conexiones     | 2            |

**Capacidad**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Número de módulos | 2 |
|-------------------|---|

**Materiales**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Colour                   | Blanco polar      |
| Código RAL               | 9010              |
| Acabado de la superficie | Mate              |
| Material                 | Metal<br>Plástico |
| Tratamiento              | Sin tratamiento   |

**Dimensiones**

|             |          |
|-------------|----------|
| Altura      | 71 mm    |
| Anchura     | 71 mm    |
| Profundidad | 23,40 mm |

**Conectividad**

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Tipo de montaje | Montaje con tornillos |
|-----------------|-----------------------|

**Seguridad**

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Índice de protección IP   | IP20 |
| Resistencia al impacto IK | IK05 |

**Texto**

|          |  |
|----------|--|
| Etiqueta | Portaetiqueta encajable en el anillo intermedio adecuado |
| Salida   | Con salida oblicua de 30°                                |

**Características técnicas**

Berker K.x / Berker Q.x / Berker S.x/B.x