



B00838



**Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 grigio T1-EN 80x40 G**

**Caratteristiche tecniche**

**Serie**

Altezza	40 mm
Larghezza	80 mm
Lunghezza	2000 mm
Larghezza della feritoia	4 mm
Larghezza slot	6 mm

**Equipaggiamento**

coperchio in dotazione	Si
------------------------	----

**Materiali**

Materiale	Polivinilcloruro (PVC)
-----------	------------------------

**Funzioni**

Autoestingente	Si
----------------	----

**Normative**

Classe di infiammabilità secondo UL94	V0
---------------------------------------	----

**Materiali**

Colore	Grigio
Codice RAL	7030

**Architettura**

Flessibile	No
------------	----

**Illustrazioni | Disegni**

