



GKWAD03015

#### Technické vlastnosti

##### Architektura

Počet pólů 3

##### Napětí

Maximální provozní napětí 250 V

Jmenovité napětí 230 - 250 V

Návrhové rázové napětí 4 kV

##### Elektrický proud

Jmenovitý proud 20 A

##### Kabel

Průměr kabelu 10 mm

##### Rozměry

Délka 1500 mm

##### Kabel

Délka kabelu 1,5 m

##### Připojení

Průřez vodiče 2,50 - 2,50 mm<sup>2</sup>

Typ konektoru/zástrčky Wago Winsta

##### Kryt, dveře

Blokovatelné Ano

##### Konektivita

Počet vodičů 3

##### Vybavení

Mechanické kódování Ano

Typ kabelu strana 1 Konektor

Typ kabelu strana 2 Zástrčka

Typ kabelu H05VV-F

##### Podmínky použití

Stupeň znečištění podle IEC 60664/IEC 60947-2 3

##### Materiál

Barva Černá

Barva kontaktní vložky Bílá

##### Výkon

Požární zatížení 0,85 kWh

##### Odolnost

Kontaktní odpor 1 mΩ

##### Kabel

Vedení trvale odolné vůči teplotě do 70 °C

##### Udržitelnost

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano