



GKWAD03015

**Anslutningsladd Wago Winsta, 3x2,5mm<sup>2</sup>, 1,5m, PVC, svart**

**Tekniska egenskaper**

**Arkitektur**

Antal poler	3
-------------	---

**Spänning**

Max. driftspänning (U <sub>max</sub> )	250 V
Märkspänning	230 - 250 V
Märkstötspänning	4 kV

**Elektrisk ström**

Märkström	20 A
-----------	------

**Kabel**

Kabeldiameter	10 mm
Kabellängd	1,5 m

**Dimensioner**

Längd	1500 mm
-------	---------

**Anslutning**

Ledararea	2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup>
Anslutning/anslutningstyp	Wago Winsta
Antal ledningar	3

**Skydd, dörr**

Låsbar	Ja
--------	----

**Utrustning**

Mekanisk kodning	Ja
Kabeltyp sida 1	Plug
Kabeltyp sida 2	Kontakt
Kabeltyp	H05VV-F

**Användningsförhållanden**

Föreningegrad enligt IEC 60664 / IEC 60947-2	3
--	---

**Material**

Färg	Svart
Färg anslutning	Vit

**Ström**

Brandlast	0,85 kWh
-----------	----------

**Resistans**

Kontinuitetsmotstånd	1 mΩ
----------------------	------

**Kabel**

Kabel kontinuerligt temperaturtålig till	70 °C
--	-------

**Hållbarhet**

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja