



GKWAD03025

Verbindingskabel Winsta, 3 x 2,5 mm², 2,5 m, PVC, Eca, zwart

Technische karakteristieken

Architectuur

| | |
|--------------|---|
| Aantal polen | 3 |
|--------------|---|

Spanning

| | |
|--------------------------|-------------|
| Maximale werkspanning | 250 V |
| Nominale spanning | 230 - 250 V |
| Toegekende stootspanning | 4 kV |

Elektrische Stroom

| | |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 20 A |
|-----------------|------|

Kabel

| | |
|----------------|-------|
| Diameter kabel | 10 mm |
| Kabellengte | 2,5 m |

Afmetingen

| | |
|--------|---------|
| Lengte | 2500 mm |
|--------|---------|

Aansluiting

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Leidingdoorsnede | 2,50 - 2,50 mm ² |
| Type connector/stekker | Wago Winsta |

Connectiviteit

| | |
|---------------|---|
| Aantal draden | 3 |
|---------------|---|

Deksel, deur

| | |
|----------------|----|
| Vergrendelbaar | Ja |
|----------------|----|

Uitrusting

| | |
|----------------------|----------------|
| Mechanische codering | Ja |
| Kabeltype zijde 1 | Jack |
| Kabeltype zijde 2 | Plug (stekker) |
| Type kabel | H05VV-F |

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|--|---|
| Vervuilingsgraad volgens IEC60664/IEC60947-2 | 3 |
|--|---|

Materiaal

| | |
|------------------------|-------|
| Kleur | Zwart |
| Kleur contactinzetstuk | Wit |

Vermogen

| | |
|----------------|----------|
| Brandbelasting | 1,28 kWh |
|----------------|----------|

Weerstand

| | |
|--------------------|------|
| Doorgangsweerstand | 1 mΩ |
|--------------------|------|

Kabel

| | |
|--|-------|
| Kabel continu temperatuurbestendig tot | 70 °C |
|--|-------|

Duurzaamheid

| | |
|---------------|----|
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform | Ja |