



GKWAD03025

**Verbindingskabel Winsta, 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, 2,5 m, PVC, Eca, zwart**

**Technische eigenschappen**

**Uitvoering**

|              |   |
|--------------|---|
| Aantal polen | 3 |
|--------------|---|

**Spanning**

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Maximale werkspanning    | 250 V       |
| Nominale spanning        | 230 - 250 V |
| Toegekende stootspanning | 4 kV        |

**Stroom / temperatuur**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 20 A |
|-----------------|------|

**Kabel**

|                |       |
|----------------|-------|
| Diameter kabel | 10 mm |
| Kabellengte    | 2,5 m |

**Afmetingen**

|        |         |
|--------|---------|
| Lengte | 2500 mm |
|--------|---------|

**Aansluiting**

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Leidingdoorsnede      | 2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup> |
| Type connector/steker | Wago Winsta                 |

**Aansluitmogelijkheden**

|               |   |
|---------------|---|
| Aantal draden | 3 |
|---------------|---|

**Deksel, deur**

|                |    |
|----------------|----|
| Vergrendelbaar | Ja |
|----------------|----|

**Samenstelling**

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Mechanische codering | Ja             |
| Kabeltype zijde 1    | Jack           |
| Kabeltype zijde 2    | Plug (stekker) |
| Type kabel           | H05VV-F        |

**Gebruiksvoorwaarden**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Graad van vervuiling IEC 664 | 3 |
|------------------------------|---|

**Materiaal**

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Kleur                  | Zwart |
| Kleur contactinzetstuk | Wit   |

**Vermogen**

|                |          |
|----------------|----------|
| Brandbelasting | 1,28 kWh |
|----------------|----------|

**Weerstand**

|                    |      |
|--------------------|------|
| Doorgangsweerstand | 1 mΩ |
|--------------------|------|

**Kabel**

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Kabel continu temperatuurbestendig tot | 70 °C |
|----------------------------------------|-------|

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |