



GKWAD03025

Technické vlastnosti

Architektura

Počet pólů 3

Napětí

Maximální provozní napětí 250 V

Jmenovité napětí 230 - 250 V

Návrhové rázové napětí 4 kV

Elektrický proud

Jmenovitý proud 20 A

Kabel

Průměr kabelu 10 mm

Rozměry

Délka 2500 mm

Kabel

Délka kabelu 2,5 m

Připojení

Průřez vodiče 2,50 - 2,50 mm²

Typ konektoru/zástrčky Wago Winsta

Kryt, dveře

Blokovatelné Ano

Konektivita

Počet vodičů 3

Vybavení

Mechanické kódování Ano

Typ kabelu strana 1 Konektor

Typ kabelu strana 2 Zástrčka

Typ kabelu H05VV-F

Podmínky použití

Stupeň znečištění podle IEC 60664/IEC 60947-2 3

Materiál

Barva Černá

Barva kontaktní vložky Bílá

Výkon

Požární zatížení 1,28 kWh

Odolnost

Kontaktní odpor 1 mΩ

Kabel

Vedení trvale odolné vůči teplotě do 70 °C

Udržitelnost

Bez REACH-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano