



GKWAD03025

Technické vlastnosti

Architektura

Počet pólů	3
------------	---

Napětí

Maximální provozní napětí	250 V
Jmenovité napětí	230 - 250 V
Návrhové rázové napětí	4 kV

Elektrický proud

Jmenovitý proud	20 A
-----------------	------

Kabel

Průměr kabelu	10 mm
---------------	-------

Rozměry

Délka	2500 mm
-------	---------

Kabel

Délka kabelu	2,5 m
--------------	-------

Připojení

Průřez vodiče	2,50 - 2,50 mm ²
Typ konektoru/zástrčky	Wago Winsta

Kryt, dveře

Blokovatelné	Ano
--------------	-----

Konektivita

Počet vodičů	3
--------------	---

Vybavení

Mechanické kódování	Ano
Typ kabelu strana 1	Konektor
Typ kabelu strana 2	Zástrčka
Typ kabelu	H05VV-F

Podmínky použití

Stupeň znečištění podle IEC 60664/IEC 60947-2	3
---	---

Materiál

Barva	Černá
Barva kontaktní vložky	Bílá

Výkon

Požární zatížení	1,28 kWh
------------------	----------

Odolnost

Kontaktní odpor	1 mΩ
-----------------	------

Kabel

Vedení trvale odolné vůči teplotě do	70 °C
--------------------------------------	-------

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano