



LFS400600VERZ

**Leitungsführungskanal aus Stahlblech LFS 40x60mm verzinkt**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	40 mm
Breite	60 mm
Länge	2000 mm
Lichter innerer Querschnitt	1700 - 1700 mm <sup>2</sup>

**Kapazität**

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)

7

**Werkstoff**

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Farbe	Zink

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK	IK08
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30

**Normen**

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12

Ja

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur

-5 - 90 °C

**Konnektivität**

Kanalverbindung

Extra Kupplungen

**Ausstattung**

Anzahl der Trennwände	0
Kammeranzahl	1 - 1
Anzahl steckbare Trennwände	0
Kabelhalteklemmer im Lieferumfang enthalten	Ja
Mit Schutzfolie	Nein

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

**Abbildungen | Zeichnungen**

