



LFS400600VERZ

Goulotte LFS en acier 40x60mm galvanisé

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	40 mm
Largeur	60 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure / utile	1700 - 1700 mm ²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	7
---	---

Matière

Matériau	Acier
Traitement	Galvanisé
Couleur	Zingué

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK08
Classe de protection (IP)	IP30

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Oui
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Eclisses en références séparées
-----------------------------------	---------------------------------

Équipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 1
Nombre de cloisons clipsables	0
Agrafe incluse	Oui
Avec film de protection	Non

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Photos | dessins

