



LFS400600VERZ

**Goulotte LFS en acier 40x60mm galvanisé**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	40 mm
Largeur	60 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure / utile	1700 - 1700 mm <sup>2</sup>

**Capacité**

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	7
---	---

**Matières**

Matière	Acier
Traitement	Galvanisé
Couleur	Zinc

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK08
Indice de protection IP	IP30

**Normes**

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Oui
--	-----

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

**Connectivité**

Accessoires d'alignement goulotte	Eclisses comme références séparées
-----------------------------------	------------------------------------

**Équipement**

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 1
Nombre de cloisons clipsables	0
Éclisses incluses	Oui
Avec film de protection	No

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

**Illustrations | dessins**

