



LFS400600VERZ

**LFS, bodemprofiel + deksel 40x60 mm, verzinkt**

**Technische karakteristieken**

**Afmetingen**

Hoogte	40 mm
Breedte	60 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	1700 - 1700 mm <sup>2</sup>

**Capaciteit**

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	7
--	---

**Materiaal**

Materiaal	Staal
Oppervlaktebehandeling	Gegalvaniseerd
Kleur	Zink

**Veiligheid**

Slagvastheid IK	IK08
Beschermingsgraad IP	IP30

**Normen**

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Ja
--	----

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - 90 °C
---------------------	------------

**Connectiviteit**

Kabelgootverbinding	Koppelingen als afzonderlijke referentie
---------------------	--

**Uitrusting**

Aantal scheidingswanden	0
Aantal compartimenten	1 - 1
Aantal scheidingswanden	0
Met kabelhouders	Ja
Met beschermfolie	Nee

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja

**Afbeeldingen | tekeningen**

