



LFS400600VERZ

**Canal de distribución LF, en acero, de 40x60 mm**

**Características técnicas**

**Dimensiones**

Altura	40 mm
Anchura	60 mm
Longitud	2000 mm
Sección transversal interior	1700 - 1700 mm <sup>2</sup>

**Capacidad**

N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupación, sin dispositivos)	7
---	---

**Materiales**

Material	Acero
Tratamiento	Zincado
Colour	Zinc

**Seguridad**

Resistencia al impacto IK	IK08
Índice de protección IP	IP30

**Estándares**

Adecuado para la integridad funcional según DIN4102-12	Sí
--	----

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	-5 - 90 °C
-------------------------------	------------

**Conectividad**

Acoplamiento de canal	Uniones en referencias separadas
-----------------------	----------------------------------

**Equipo**

Número de particiones	0
Número de compartimentos	1 - 1
Número de particiones de conexión	0
Clip de fijación de cable incluido	Sí
Con película protectora	No

**Sostenibilidad**

Sin halógenos	Sí
REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí

**Ilustraciones e imágenes**

