



MZ205

Unterspannungsauslöser für MCB RCBO < 125A 48V DC

Technische Eigenschaften

Leistung

Anzugsverbrauch	2.40 VA
-----------------	---------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 60 °C
--------------------	-------------

Spannung

Steuerspannung AC	0 - 0 V
Steuerspannung DC	48 - 48 V
Isolationsspannung U_i	4000 V
Versorgungsspannungsart	DC

Funktionen

Verzögert	Nein
-----------	------

Abmessungen

Breite	17.50 mm
Tiefe	68 mm

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----

Abbildungen | Zeichnungen

