



936712568



Taster, Schließer, Schraubklemmen, Integro - Design Flow/Pure, chrom matt, lack.

#### Technische Eigenschaften

##### Elektrischer Strom

Schaltstrom	10 A
Taststrom	10 A

##### Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

##### Architektur

Steuer-/Bedienelement	Vollflächige Wippe
Polanzahl	1

##### Werkstoff

Farbe	Chrom
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Verchromt Lackiert
Transparent	Nein

##### Abmessungen

Höhe	55,50 mm
Breite	55,50 mm
Tiefe	25 mm
Einbautiefe	10 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	13 mm

##### Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	1
Ausführung Taster	Einzel-taster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

##### Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP44
--------------------------------	------

##### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

##### Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

##### Geeignet für

integro	
---------	--

##### Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----