



FR02S

Väggskåp, IP55, Skyddsklass II, djup 275 mm, höjd 1550 mm bredd 550 mm

#### Tekniska egenskaper

##### Dimensioner

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Höjd                       | 1550 mm |
| Bredd                      | 550 mm  |
| Djup                       | 275 mm  |
| Material tjocklek sidovägg | 1,50 mm |

##### Säkerhet

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Kapslingsklass (IP) | IP55               |
| Skyddsklass         | Isoleringsklass II |
| Låstyp              | Utan lås           |
| Slagtålighet IK     | IK10               |

##### Utrustning

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Antal sektioner i bredd          | 2 |
| Antal öppningar för flänsplattor | 4 |

##### Installation, montering

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Montering                       | Väggmontering |
| Lämplig för utomhusinstallation | Nej           |

##### Material

|            |                |
|------------|----------------|
| Färg       | Ljusgrå        |
| RAL-kod    | 7035           |
| Behandling | Pulverlackerad |
| Material   | Stål           |

##### Utrustning

|             |    |
|-------------|----|
| Antal rader | 10 |
|-------------|----|

##### Material

|              |      |
|--------------|------|
| Ytbehandling | Matt |
|--------------|------|

##### Skydd, dörr

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Antal dörrar          | 1   |
| Antal lås             | 1   |
| Dörr/lock transparent | Nej |

##### Elektrisk ström

|           |       |
|-----------|-------|
| Märkström | 800 A |
|-----------|-------|

##### Spänning

|              |             |
|--------------|-------------|
| Märkspänning | 690 - 690 V |
|--------------|-------------|

##### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| RoHS-överensstämmelse | Ja |
|-----------------------|----|