



FR05E

**Schrank, univers, IP55/I, 1550x1300x275mm**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Höhe                     | 1550 mm |
| Breite                   | 1300 mm |
| Tiefe                    | 275 mm  |
| Materialdicke Seitenwand | 1,50 mm |

**Sicherheit**

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP55           |
| Schutzklasse                   | Schutzklasse I |
| Schließungstyp                 | Ohne Schloss   |
| Stoßfestigkeit IK              | IK10           |

**Ausstattung**

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Anzahl Felder                           | 5  |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 10 |

**Installation, Montage**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Montage auf                | Wandbefestigung |
| Geeignet für Aussenbereich | Nein            |

**Werkstoff**

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Farbe      | Lichtgrau         |
| RAL Nummer | 7035              |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Werkstoff  | Stahl             |

**Ausstattung**

|               |    |
|---------------|----|
| Anzahl Reihen | 10 |
|---------------|----|

**Werkstoff**

|           |      |
|-----------|------|
| Glanzgrad | Matt |
|-----------|------|

**Abdeckung, Tür**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Anzahl Schranktüren          | 2    |
| Anzahl der Schlösser         | 1    |
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |

**Elektrischer Strom**

|           |       |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 800 A |
|-----------|-------|

**Spannung**

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 690 - 690 V |
|--------------|-------------|

**Nachhaltigkeit**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|