



HW1M410FE

### Interruttore automatico aperto hw+ HW1 55kA 1000A 4P fisso sentinel Energy

#### Caratteristiche tecniche

##### Corrente

Corrente nominale	1000 A
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC come da IEC 60947-2	55 kA
Potere di interruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-2	55 kA
Potere di interruzione di servizio Ics a 400 V AC secondo IEC 60947-2	55 kA

##### Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale Ui	1000 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	12000 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC

##### Architettura

Numero di poli	4
Numero di poli	4P4D N:0/50/100/200%

##### Unità di sgancio

Tempo di risposta alla chiusura	45 ms
---------------------------------	-------

##### Architettura

Tipo di costruzione del dispositivo	Fissa incorporata
-------------------------------------	-------------------

##### Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si