



VKS19SU

Uitbreidingsset programmaklok, week 20 stappen

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning U _e	230 - 230 V
----------------------------------	-------------

Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Functies

Gangreserve in jaren	3 y
Met netwerksynchronisatie	Nee
Met kwartssynchronisatie	Ja

Samenstelling

Met impulsprogramma	Nee
Aantal kanalen	1

Instellingen

Dagprogramma	Nee
Weekprogramma	Ja
Jaarprogramma	Nee

Afmetingen

Hoogte	92 mm
Breedte	17,50 mm
Diepte	64 mm

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Minimuminterval tussen 2 schakeltijden	1 min
--	-------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja