



VZ334N

Nadgradni ram, Volta, sa vratima, 4 reda, antracit

Tehničke karakteristike

Kompatibilnost

Prikladno za tip ormara

Ugradno/PŽ
Montaža u šuplji zid

Dimenzije

Visina	755,50 mm
Širina	348 mm
Dubina	36 mm

Poklopac, vrata

Vrata/poklopac je proziran	Ne
Broj vrata ormara	1
Broj brava	0

Materijali

RAL kod	7010 7016
Boja	Antracit siva
Materijal	Metal
Obrada	Neobrađeno

Arhitektura

Položaj vrata ormara	Lijevo
----------------------	--------

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP30
Vrsta zaključavanja	Uklopna brava

Oprema

Broj redova	4
-------------	---

Povezivost

Vrsta montaže	Montaža vijcima
---------------	-----------------

Instalacija, montaža

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani	Ne
---	----

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----