



10437009

K.1 Puszka natynkowa 3-krotna pionowa, biały

Właściwości techniczne

Pojemność

Liczba modułów	3
----------------	---

Materiały

Kolor	Biały
Kod RAL	9010
Wykończenie powierzchni	Połysk
Materiał	Tworzywo termoplastyczne
Obróbka	Stan surowy

Wymiary

Wysokość	88,50 mm
Szerokość	224 mm
Głębokość	41,50 mm
Zakres głębokości wbudowania	36 mm

Sprzęt

Z wejściem kablowym	Tak
---------------------	-----

Instalacja, montaż

Pozycja montażu/połączenia	Pionowy
Sposób montażu	Montaż powierzchniowy

Akcesoria

Z pokrywą ramy	Nie
----------------	-----

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Dodatkowe informacje

Montaż	Do montażu na palnej powierzchni podstawy Do montażu pionowego
--------	---

Odpowiednie do

Berker K.x	
Berker K.1	

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----