



47753542

Steckd. SCHUKO 2f. waag. Klappd. Ber.schutz, Schraubkl., 4 Einf., W.1, pw.

#### Technische Eigenschaften

##### Spannung

Nennspannung 250 V

##### Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

##### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -15 - 30 °C

##### Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

##### Werkstoff

Farbe Polarweiß

RAL Nummer 9010

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

##### Abmessungen

Höhe 147,30 mm

Breite 76,30 mm

Tiefe 65 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm

##### Anschluss

Leiterquerschnitt 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

##### Installation, Montage

Montage auf Aufputz

##### Konnektivität

Anschlussart Steckanschluss

Montageart Schraubbefestigung  
Krallenbefestigung

##### Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Ja

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

##### Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

##### Abdeckung, Tür

Deckelausführung Selbstschließender Klappdeckel, kann in Endposition arretiert werden

##### Kapazität

Anzahl Module 2

##### Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja

Stoßfestigkeit IK IK05

IP-Klasse (Ingress Protection) IP55

##### Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Mit Funktionsbeleuchtung Nein

---

**Kennzeichnung**

---

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

---

**Texte**

---

Abdeckung	Komplettgehäuse
-----------	-----------------

---

Verdrahtung	Einsätze durchverdrahtet
-------------	--------------------------

---

Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
--------	--------------------------------

---

Anschlussart	Mit Steckklemme
--------------	-----------------

---

**Nachhaltigkeit**

---

Halogenfrei	Ja
-------------	----

---

RoHS-konform	Ja
--------------	----

---