



LNH2160M6

NH-Sicherungseinsatz NH2C gG 690V 160A Kombimelder Grifflasche spannungsführend

Technische Eigenschaften

Architektur

Auslösecharakteristik

gG

Sicherung

Sicherungsgröße

NH2

Sicherungscharakteristik

gG

Spannung

Versorgungsspannungsart

AC

Elektrischer Strom

Nennstrom

160 A

Einsatzbedingungen

Isoliert

Nein

Elektrische Hauptattribute

Ausschaltvermögen Icn AC nach IEC60898-1

80 kA

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom

15.50 W

Abmessungen

Höhe

150 mm

Breite

39.50 mm

Tiefe

72.50 mm

Nachhaltigkeit

Halogenfrei

Ja

REACH-konform

Ja

RoHS-konform

Ja