



LNH2160M6

Mespatroon NH2 160 A 690 V gG combimelder

Technische eigenschappen

Uitvoering

Afschakelkarakteristiek gG

Zekering

Zekeringsgrootte NH2

Kenmerken zekering gG

Spanning

Type voeding AC

Nominale spanning Ue 690 - 690 V

Nominale spanning bij AC 50 Hz 690 - 690 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 160 A

Gebruiksvoorwaarden

Geïsoleerd Nee

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. kortsluitafschakelvermogen Icn volgens IEC 60898-1 80 kA

Vermogen

Totaal vermogensverlies onder IN 15,50 W

Afmetingen

Hoogte 150 mm

Breedte 39,50 mm

Diepte 72,50 mm

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja