



WH36180549A

robusto Interrupt. rotatif S2/1p/0-2-0-1/ + face IP55 pour combinaison Aluminium

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Aluminium
Code RAL	9006
Finition	Mat
Matière	Thermoplastique
Traitement de surface	Laqué

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Élément de base avec plaque de recouvrement centrale
--	--

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Dimensions

Dimensions	86 x 86 mm
Profondeur de montage	31.4 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	46 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
Résistance aux chocs IK	IK07

Architecture

Type d'organe de commande	Rotatif
---------------------------	---------

Courant électrique

Courant assigné nominal	25 A
-------------------------	------

Textes

Type de raccordement	Avec bornes à vis
Éclairage	Sans éclairage (non éclairable)
Type de commutation	Schéma commutateur 2/1-pôle, 0-1-0-2

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----