



WH36180549C

robusto NUP Gr.1 komplett: Drehschalter S2/1-polig/ 0-2-0-1 / IP55 Aluminium

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Aluminium
RAL Nummer	9006
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Lackiert

Kennzeichnung

Zusammenstellung	Basiselement mit voller Abdeckplatte
------------------	--------------------------------------

Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Abmessungen

Abmessungen	86 x 86 mm
Einbautiefe	31.4 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	46 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP55
Stossfestigkeit IK	IK07

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Drehknopf
-----------------------	-----------

Elektrischer Strom

Nennstrom	25 A
-----------	------

Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Beleuchtung	Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
Schaltart/Variante	Umschalter Schema 2/1-polig, 0-1-0-2

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----