



10437004

K.5 Puszka natynkowa 3-krotna pionowa, stal szlachetna, lakierowana

Właściwości techniczne

Pojemność

Liczba modułów	3
----------------	---

Materiały

Kolor	Stal szlachetna
Kod RAL	9022
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Stal szlachetna Tworzywo termoplastyczne
Obróbka	Stan surowy Lakierowany

Wymiary

Wysokość	88,50 mm
Szerokość	224 mm
Głębokość	41,50 mm
Zakres głębokości wbudowania	36 mm

Sprzęt

Z wejściem kablowym	Tak
---------------------	-----

Instalacja, montaż

Pozycja montażu/połączenia	Pionowy
Sposób montażu	Montaż powierzchniowy

Akcesoria

Z pokrywą ramy	Nie
----------------	-----

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Dodatkowe informacje

Montaż	Do montażu na palnej powierzchni podstawy Do montażu pionowego
--------	---

Odpowiednie do

Berker K.x
Berker K.5