



10437006

K.1 Puszka natynkowa 3-krotna pionowa, antracyt mat, lakierowany

Właściwości techniczne

Pojemność

| | |
|----------------|---|
| Liczba modułów | 3 |
|----------------|---|

Materiały

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| Kolor | Antracyt |
| Kod RAL | 7021 |
| Wykończenie powierzchni | Mat |
| Materiał | Tworzywo termoplastyczne |
| Obróbka | Stan surowy Lakierowany |

Wymiary

| | |
|------------------------------|----------|
| Wysokość | 88,50 mm |
| Szerokość | 224 mm |
| Głębokość | 41,50 mm |
| Zakres głębokości wbudowania | 36 mm |

Sprzęt

| | |
|---------------------|-----|
| Z wejściem kablowym | Tak |
|---------------------|-----|

Instalacja, montaż

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Pozycja montażu/połączenia | Pionowy |
| Sposób montażu | Montaż powierzchniowy |

Akcesoria

| | |
|----------------|-----|
| Z pokrywą ramy | Nie |
|----------------|-----|

Bezpieczeństwo

| | |
|------------------------------------|------|
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP20 |
|------------------------------------|------|

Dodatkowe informacje

| | |
|--------|---|
| Montaż | Do montażu na palnej powierzchni podstawy Do montażu pionowego |
|--------|---|

Odpowiednie do

| | |
|-----|--|
| K.x | |
| K.1 | |

Zrównoważony rozwój

| | |
|-----------------|-----|
| Zgodność z RoHS | Tak |
|-----------------|-----|