



47470069

Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel u. erh.BS Arsys polarweiß, glänzend

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Spannung

Nennspannung	250 V
Nennspannung	250 - 250 V

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Polarweiß
RAL Nummer	9010
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt

Abmessungen

Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	32 mm
Einbautiefe	32 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme
-----------------------	-------------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Konnektivität

Anschlussart	Steckanschluss
Montageart	Schraubbefestigung Krallenbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdreher Zentraleinsatz	Ja
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein
Mit Schloss	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

Kapazität

Anzahl Module	1
---------------	---

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stoßfestigkeit IK	IK02
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Texte

Aufdruck	Mit Aufdruck
Abdeckung	Zentralplatte

Texte

Schutz	Erhöhter Berührungsschutz
Anschlussart	Mit Steckklemme

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja