Fiche technique du produit
REN233X



REN233X

IP44

Module contrôle d'accès biométrique encastré/rail acier inox mat Modesta

Caractéristiques techniques

Equipement

Nombre d'ID d'accès valides en même temps	99

Tension

Tension de fonctionnement CA 50 Hz	8 - 24 V
Tension de fonctionnement AC 60 Hz	8 - 24 V

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 70 °C