



WH36110105A

robusto Druckschalter S3 mit IP55-Front für Kombination Schwarz

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

| | |
|-------------|-------|
| Schaltstrom | 108 A |
|-------------|-------|

Installation, Montage

| | |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

Spannung

| | |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 230 V |
|--------------|-------|

Frequenz

| | |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

Werkstoff

| | |
|------------|-------------|
| Farbe | Schwarz |
| RAL Nummer | 9005 |
| Glanzgrad | Matt |
| Werkstoff | Thermoplast |
| Oberfläche | Unbehandelt |

Kenzeichnung

| | |
|------------------|---|
| Zusammenstellung | Modulargerät für Installationsschalterprogramme |
|------------------|---|

Anschlussmöglichkeiten

| | |
|------------------------|--------------------|
| Montageart | Schraubbefestigung |
| Mit Krallenbefestigung | Nein |

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|------------|
| Abmessungen | 86 x 86 mm |
| Einbautiefe | 31 mm |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 31 mm |
| Durchmesser | 48 mm |

Sicherheit

| | |
|-------------------|------|
| Schutzart IP | IP55 |
| Stoßfestigkeit IK | IK07 |

Architektur

| | |
|-----------------------|-------|
| Steuer-/Bedienelement | Taste |
|-----------------------|-------|

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|------|
| Nennstrom | 10 A |
|-----------|------|

Anschluss

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Kontaktart | 1x Wechsler |
| Anschluss-/Steckertyp | quickconnect Steckklemme |

Texte

| | |
|--------------------|-------------------------------------|
| Anschlussart | Schalter mit Steckklemmen |
| Beleuchtung | Beleuchtbar durch LED Leuchtpatrone |
| Schaltart/Variante | Wechselschalter S3 |

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| Halogenfrei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |