



FB6013087035

FB, T- en kruisstuk voor goot 60x130 mm, lichtgrijs

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	61 mm
Breedte	130 mm
Meting a	210 mm

Toebehoren

Toebehoren	Dekselonderdeel
------------	-----------------

Normen

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Nee
--	-----

Materiaal

Materiaal	Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS)
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035

Veiligheid

Slagvastheid IK	IK07
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

Samenstelling

Met beschermfolie	Nee
-------------------	-----

Configuratie

Overlappend	Nee
-------------	-----

Geschikt voor

FB 60x130	
-----------	--

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

