



FWU52K2

Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 800x550x112, 60M+MP, plné dveře

#### Technické vlastnosti

##### Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití	Ne
Montáž	Zapuštěná montáž Dutá příčka

##### Elektrický proud

Jmenovitý proud	125 A
-----------------	-------

##### Vybavení

Počet lišt	10
Počet řad v rozvaděči	5
Počet polí v šířce	2
Zámek	Ne
Má neutrální svorkovnici	Ano

##### Kapacita

Počet modulů	60
--------------	----

##### Funkce

Má ochranný hlavní vypínač	Ne
----------------------------	----

##### Rozměry

Výška	853 mm
Šířka	603 mm
Hloubka	125 mm
Vestavěná výška	802 mm

##### Kryt, dveře

Počet dveří rozvaděče	1
-----------------------	---

##### Rozměry

Vestavěná šířka	560 mm
Vestavěná hloubka	112 mm
Počet jednotek šířky	24

##### Kryt, dveře

Typ rukojeti	Západka
Dveře/kryt průhledné	Ne

##### Připojení

Počet vstupů potrubí	4
----------------------	---

##### Konektivita

Druh montáže	Upevnění šrouby
--------------	-----------------

##### Materiál

Materiál	Ocel
Kód RAL	9010
Barva	Bílá
Materiál montážní desky	Umělá hmota

##### Vybavení

Má uzemňovací svorkovnici	Ne
Montážní deska	Ano

##### Bezpečnost

Třída izolace	Třída izolacell
Mechanická odolnost IK	IK07
Stupeň krytí IP	IP30

---

**Bezpečnost**

Typ uzamčení	Bez zámku
Test žhavicím drátem	850 °C

**Udržitelnost**

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----