



FWU52K3

Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 800x550x112, 60M+MP, WLAN dveře

#### Technické vlastnosti

##### Instalace, montáž

Vhodné pro venkovní použití	Ne
Montáž	Zapuštěná montáž Dutá příčka

##### Elektrický proud

Jmenovitý proud	125 A
-----------------	-------

##### Vybavení

Počet řad v rozvaděči	5
Počet polí v šířce	2
Zámek	Ne
Má neutrální svorkovnici	Ano

##### Kapacita

Počet modulů	120
--------------	-----

##### Funkce

Má ochranný hlavní vypínač	Ne
----------------------------	----

##### Rozměry

Výška	853 mm
Šířka	603 mm
Hloubka	125 mm
Vestavěná výška	802 mm
Vestavěná šířka	560 mm
Vestavěná hloubka	112 mm
Počet jednotek šířky	24

##### Kryt, dveře

Typ rukojeti	Západka
Dveře/kryt průhledné	Ne

##### Připojení

Počet vstupů potrubí	8
----------------------	---

##### Materiál

Materiál	Ocel
Kód RAL	9010
Barva	Bílá
Materiál montážní desky	Umělá hmota

##### Vybavení

Má uzemňovací svorkovnici	Ano
Montážní deska	Ano

##### Bezpečnost

Třída izolace	Třída izolace II
Mechanická odolnost IK	IK07
Stupeň krytí IP	IP30

##### Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----