




FWU52S1



Feldverteiler UP 120PLE mit univers,IP30,SKII, Nischenmaße HxBxT:807x565x115mm

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich	Nein
---------------------------	------

Montage auf	Unterputz Hohlwand
-------------	-----------------------

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------

Ausstattung

Anzahl der Schienen	10
Anzahl Reihen	5
Anzahl Felder	2
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Nein

Kapazität

Anzahl Module	120
---------------	-----

Abmessungen

Höhe	853 mm
Breite	603 mm
Tiefe	125 mm
Einbauhöhe	802 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
---------------------	---

Abmessungen

Einbaubreite	560 mm
Einbautiefe	112 mm

Abdeckung, Tür

Ausführung des Handgriffes	Klinke
----------------------------	--------

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	24
-----------------------------	----

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	4
---------------------------------	---

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiss

Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock	Ja
Mit Montageplatte	Nein

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
Stossfestigkeit IK	IK09
Schutzart IP	IP30
Schliessungstyp	Ohne Schloss

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----