




REN232X



Codeschloss Modul EB Edelstahl modesta/modular

Technische Eigenschaften

Werkstoff

Farbe	Edelstahl
-------	-----------

Abmessungen

Höhe	120 mm
------	--------

Werkstoff

Oberfläche	Gebürstet
Werkstoff	Metall Edelstahl

Abmessungen

Breite	120 mm
Tiefe	26 mm

Spannung

Betriebsspannung bei AC 50 Hz	12 - 12 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz	12 - 12 V

Leistung

Stromaufnahme	70 mA
---------------	-------

Ausstattung

Anzahl gleichzeitig gültiger Zutritts-Ids	2
---	---

Texte

Anschluss	2x potenzialfreie Schaltkontakte 24 V/1 A
Grundfunktionen	Sperre für 60 Sekunden nach 5-maliger Falscheingabe Zugangskontrolle über Zahlenkombination Standalone-Betrieb ohne weitere Steuereinheit Individuelle 1- bis 8-stellige Codes programmierbar

Montageart

Montage in MODESTA Rahmen

Spannung

Ohne PoE Versorgung