




REN232X



Codeschloss Modul EB Edelstahl modesta/modular

Technische Eigenschaften

Werkstoff

Farbe Edelstahl

Abmessungen

Höhe 120 mm

Werkstoff

Oberfläche Gebürstet

Werkstoff Metall
Edelstahl

Abmessungen

Breite 120 mm

Tiefe 26 mm

Spannung

Betriebsspannung bei AC 50 Hz 12 - 12 V

Betriebsspannung bei AC 60 Hz 12 - 12 V

Leistung

Stromaufnahme 70 mA

Ausstattung

Anzahl gleichzeitig gültiger Zutritts-Ids 2

Texte

Anschluss 2x potenzialfreie Schaltkontakte 24 V/1 A

Grundfunktionen Sperrung für 60 Sekunden nach 5-maliger Falscheingabe
Zugangskontrolle über Zahlenkombination
Standalone-Betrieb ohne weitere Steuereinheit
Individuelle 1- bis 8-stellige Codes programmierbar

Montageart Montage in MODESTA Rahmen

Spannung Ohne PoE Versorgung

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja