



REN232X



Numerieke toegangscontrole-module, elcom.modesta

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	120 mm
--------	--------

Materiaal

Kleur	RVS
-------	-----

Materiaal	Metaal RVS
-----------	---------------

Oppervlakte behandeling	Geborsteld
-------------------------	------------

Afmetingen

Breedte	120 mm
---------	--------

Diepte	26 mm
--------	-------

Spanning

Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	12 - 12 V
-------------------------------	-----------

Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	12 - 12 V
-------------------------------	-----------

Vermogen

Stroomverbruik	70 mA
----------------	-------

Samenstelling

Aantal tegelijkertijd geldige toegangs-ID's	2
---	---

Teksten

Aftakpunt	2x potentiaalvrije schakelcontacten 24 V/1 A
-----------	--

Hoofdfuncties	Vergrendeling gedurende 60 seconden na 5 maal ongeldige invoer Toegangscontrole met cijfercombinatie Standalone werking zonder verdere regeleenheid Individuele codes van 1 tot 8 cijfers zijn programmeerbaar
---------------	---

Montagewijze	Montage in Modesta-afdekraam
--------------	------------------------------

Spanning	Zonder PoE-voeding
----------	--------------------

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----