



REU510X



Externe Modul Video Ersatz, Einbau, 2Draht, One

Technische Eigenschaften

Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Einbaubar
------------	-----------

Werkstoff

Farbe	Schwarz
Werkstoff	Metall Kunststoff

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl Ruftasten	0
------------------	---

Spannung

Betriebsspannung	24 - 24 V
------------------	-----------

Abmessungen

Abmessungen	103 x 85 mm
Höhe	103 mm
Breite	85 mm
Tiefe	36 mm
Kamerakuppel Durchmesser	33 mm

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-30 - 80 °C

Funktionen

Funktion	Sehen
----------	-------

Anschluss

Leiterquerschnitt	0 - 0 mm ²
-------------------	-----------------------

Ausstattung

Modulare Bauweise	Nein
-------------------	------

Texte

Montageart	Montage in Gehäuse AP oder UP
Anschluss	Steckbarer Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen Anschluss für Modul-Verbindungskabel
Beleuchtung	Unsichtbare, blendfreie IR LED Nachtbeleuchtung
Schutz	Lautsprecher und Mikrofon mit Durchstossschutz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----