



REU510X



### Lot de maintenance module vidéo 2fils one

#### Caractéristiques techniques

##### Connectivité

Type de montage	Installation à encastrer
-----------------	--------------------------

##### Matière

Couleur	Noir
Matière	Métal Plastique

##### Commandes et indicateurs

Nombre de boutons d'appels	0
----------------------------	---

##### Tension

Tension de service	24 - 24 V
--------------------	-----------

##### Dimensions

Dimensions	103 x 85 mm
Hauteur	103 mm
Largeur	85 mm
Profondeur	36 mm
Diamètre du dôme de la caméra	33 mm

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 55 °C
Température de stockage/transport	-30 - 80 °C

##### Fonctions

Fonction	Voir
----------	------

##### Raccordement

Section du conducteur	0 - 0 mm <sup>2</sup>
-----------------------	-----------------------

##### Equipement

Méthode de construction modulaire	Non
-----------------------------------	-----

##### Textes

Mode de montage	Montage dans un boîtier en saillie ou à encastrer
Raccordement	Bornier de raccordement enfichable avec bornes à vis Raccordement pour câble de raccordement module
Éclairage	Éclairage nocturne LED IR anti-éblouissant et discret
Protection	Haut-parleur et microphone protégés contre le vandalisme

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----